



OPSMEN EARMOR M20 ELEKTRONIKUS HALLÁSVÉDŐ FÜLDUGÓ

Cikkszám: opsM20B



Használati útmutató

A készülék bemutatása

Az M20 elektronikus hallásvédő fülbe helyezve fejti ki védőhatását. A folyamatosan és lökésszerűen érkező hanghatások csökkentésével biztosítja a hallás- és kommunikációs képességek megtartását. Az állítható beltéri és kültéri hangmódoknak köszönhetően az eszköz számtalan, erős zajterheléssel járó tevékenység (például lövészet, bűnüldözés, termelés, építkezés) esetén is eredményesen használható. A fülbe dugók töltési kapacitása, akár 8 órányi használatra is elég. Ha a töltés időszerevé válik, a készülék arra is figyelmeztet. A tartozékok között hordozható lítium elem töltésére szolgáló tok, szilikon tartózsín, többféle méretű fülbe dugó hegy és fogantyús sapka is megtalálható, így bármilyen fülmérethez hozzáigazítható a készülék.

Biztonsági tudnivalók

A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatóban leírtakat.

Feltétlenül tartsa be az útmutatóban leírtakat, különben súlyos halláskárosodás érheti!

Amennyiben valamilyen fertőzés, elváltozás van a fülében, feltétlenül konzultáljon orvosával a fülbe dugó használata előtt.

Bármilyen kérdése van a fülbe dugó helyes használatával kapcsolatban, forduljon a márkakereskedőhöz vagy írjon az EARMOR vevőszolgálatának a cs@opsmen.com címre.

Egyéb fontos tudnivalók

A készülék használata -20°C és +50°C közötti hőmérséklettartományban lehetséges.

A tárolási hőmérséklet is -20°C és +50°C közötti tartományban engedélyezett.

Eredményes töltés 0°C és +50°C közötti hőmérséklettartományban végezhető.

A készülék részei, tartozékai és kezelőgombjai

Füldugó

1. Főkapcsoló / hangerő gomb
2. Mikrofon
3. Füldugósapka
4. Füldugóhegyek
5. Füldugótest
6. Töltőérintkezők



Töltőtök

1. Tartózsín
2. Zsinórtároló
3. Állapotgomb
4. Füldugótöltő rekesz
5. Jelzőfény
6. Type-C USB-töltőport



Első használatbavétel előtt töltsen fel teljesen a fülbe dugókat. A töltés, kb. 2 órát vesz igénybe.

Töltés

Helyezze a töltőtökbe a fülbe dugókat és csatlakoztassa a Type-C USB-kábelt a töltőtökhöz és az USB-tápforráshoz. A csatlakozás létrejöttkor a töltés automatikusan elkezdődik és a töltésállapotjelző villog.

Ha a töltésállapotjelző nem villog, ellenőrizze a töltőtök, az USB-kábel és a tápkábel hibátlan csatlakozását.

A töltés végeztével a töltésállapotjelző folyamatosan világít.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a fülbe dugótest lefelé álljon és a töltőérintkezők megfelelően csatlakozzanak a töltőrekeszben.

A fülbe dugó összeszerelése (füldugósapkák, fülbe dugóhegyek, tartózsínórok)

A fülbe dugóhegyek és a fülbe dugósapkák kifejezetten az M20-hoz készültek. Csak a fülbe dugóhegyek és a fülbe dugósapkák felhelyezése után tegye fülébe a fülbe dugót.

1. Mindig a megfelelő méretű fülbe dugóhegyet szerelje a fülbe dugóra és behelyezéskor ügyeljen a helyes irányra (figyeljen, hogy a rögzítőlyukak essenek egybe a rögzítőbütykökkel).
2. A tartózsínórok felszerelésekor a zsinórok egyik végét rögzítse a fülbe dugó megfelelő részén.
3. Helyezze fel a fülbe dugóhegyeket.
4. Ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkednek-e a hegyen a fülbe dugótesten.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

A fülbe helyezés módja

Fülbehelyezés előtt kapcsolja ki a készüléket. Behelyezés előtt tisztítsa meg a fül dugót.

1. Válassza a megfelelő, fülcsatornájához illeszkedő méretű fül dugóhegyet.
2. Tartsa a fül dugót a fül dugóhegyeknél fogva.
3. Helyezze be a fül dugóhegyeket a fülbe úgy, hogy másik kezével enyhén felfelé húzza a fülkagylóját.
4. Mozgassa meg enyhén a fül dugót annak ellenőrzésére, hogy a fül dugóhegy megfelelően illeszkedik-e.
5. Kikapcsolódás esetén ellenőrizze, hogy a fül dugóhegyek mérete megfelelő-e.

Próbálja finoman kifelé húzni a fül dugót, hogy ellenőrizhesse a megfelelő rögzülést. Ha túl könnyen kicsúszik, ismétlje meg a behelyezés lépéseit.

A használat módja

1. Bekapcsolás: Tartsa nyomva 2 másodpercig a főkapcsolót, majd engedje fel. A fül dugó hangjelzést ad és beltéri üzemmódban bekapcsol. Kapcsolja be a másik fül dugót is.
2. A hangeffektus mód kapcsolása: A főkapcsoló egyszeri rövid megnyomása után várja a megerősítő hangot és figyelje a hangeffektus változását. Válassza ki a kívánt üzemmódot. Ismétlje meg a másik fül dugón is a beállítási eljárást.
3. Automatikus kikapcsolás: A használaton kívüli fül dugó 2 óra elteltével készenléti módra áll, majd további 2 órás inaktivitás esetén automatikusan kikapcsol, amit három sípolással jelez. A bekapcsolt állapotban lévő fül dugó töltőrekeszbe helyezéskor automatikusan kikapcsol.
A visszakapcsoláshoz nyomja meg a főkapcsolót.
4. Kikapcsolás: Tartsa nyomva 2 másodpercig a főkapcsolót, majd engedje fel, amikor meghallja a megerősítő hangot. Ekkor a fül dugó kikapcsol. Ismétlje meg a másik fül dugónál is a kikapcsolási eljárást.

Kétféle zajcsökkentési mód

A beltéri és kültéri környezetben jelentkező visszhang és egyéb utólagos hanghatások csökkentéséhez a fül dugó kétféle csökkentési üzemmódot kínál: beltéri módot és kültéri módot.

„Tiszta hang követés” (Clear Voice Tracking) technológia

A Clear Voice Tracking technológia biztosítja a környezeti hangok észlelését. A hangoptimalizálásnak köszönhetően a beszédhangok kitisztulnak.

Szupergyors beavatkozási idő

Az 1 milliszekundumnál gyorsabb beavatkozási időnek köszönhetően a fül dugó azonnal tompítja a külső hangot a felhasználó hallásának megóvása érdekében.

Minősítések

Az EARMOR M20 az alábbi szabványok szerinti tesztelési eljárásoknak felel meg:

ANSI S3, 19-1974

EN 352-2: 2002

EN 352-7: 2003

NRR: 36db

ANSI S3, 19-1974

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Átlagos csillapítás (dB) 1.	23.2	25.6	24.9	25.3	27.3	30.2	31.1	33.9	24
Szabvány eltérés (dB) 2.	3.5	5.5	5.4	6.1	6.9	5.7	4.8	5.7	
APV = 1.-2. (dB)	19.7	20.1	19.5	19.2	20.4	24.5	26.3	28.2	

Garancia

Gyártó által vállalt garancia: 1 év

Mely nem vonatkozik törésre, szakadásra. Helytelen használat, átalakítás, akkumulátorszivárgás, felhatalmazás nélküli javítás miatt bekövetkező károsodásra,

Fogyasztói jótállás: 12 hónap

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellekszavatosság.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Gyártói információk

OPSMEN Tech Co., Ltd.

Tel: +862081179170

Fax: +862081179171

Email: cs@opsmen.com

Add: Room 601, Building A, No.94 Liwan Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong Province, China 510170